すべて取扱中止になりました

	取付ねじ
EA153AG－2	1／4”PT
EA153AG－3A	3／8”PT
EA153AG－4	1／2”PT

（エアーレギュレーター付
フィルター＆ルブリケーター）

- ○ 最高使用圧力　1MPa
- ○ 調整圧力範囲　0.049～0.97MPa
  （0.5～9.9kgf/cm2）
- ○ フィルター　5μm
- ○ オイル容量　125ml
- ○ 本体：鉄鋳物製、ﾎﾞｰﾙ：ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
- ○ 重量：1.5kg

本体の1/8″ねじ部にゲージと六角穴付止ねじを取付けます。

ゲージ面　φ42mm、Rc(PT)1/8″おねじ

＊流れる方向は一方通行ですので
ゲージを付け替える時は裏面の
六角穴付止ねじと入れ替えます。