EA159KB　　エアーグラインダー　　Ver.1.1



■ 特長　・・・　低回転で安定したトルクがえられます。
■ 用途　・・・　自動車のボディストライプ、両面テープの除去

■ イレーサー仕様　・・・　φ88×15t（mm）

●全長　・・・　207mm
●重量　・・・　750g

●使用圧力　・・・　0.6MPa
●エアー消費量　・・・　0.45ℓ/min
●無負荷回転速度　・・・　3,400r.p.m.
●使用コンプレッサー　・・・　2.2kw
●使用エアーホース　・・・　6.5mm
●吸入口　・・・RC（PT）1/4”
●チャックサイズ　・・・　6mm

24.Oct.