EA207SB（スクレーパー）

〈仕様〉

全長…130mm

附属替刃…EA207RL－10（EA207RL－20，－30も使用可）

特長…ブレード（2．6mm軸）を装着できます。

ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。

ブレードの交換が簡単にできます。ポケットクリップが標準で付いています。

〈附属替刃〉

EA207RL－10

鉄鋼・アルミ軽切削用。片刃、右回りのみ。

軸径：2．6mm、全長：24mm、刃長：8mm

〈適合替刃〉

EA207RL－10

鉄鋼・アルミ軽切削用。片刃、右回りのみ。

軸径：2．6mm、全長：24mm、刃長：8mm

EA207RL－20

鋳物・真鍮・プラスチックの軽切削用。

両刃、左右回り、鈍い刃（糸面取り用）。軸径：2．6㎜

EA207RL－30

内外面同時バリ取り用。片刃、右回りのみ。

最大板厚：4．5㎜、軸径：2．6㎜、全長：23㎜