ラチェット式ベンダーセット

EA270

ラチェット式ベンダーセット



品番　EA270

＜特長＞
- 狭い場所での作業がラクです。
- ラック式ですから¾″までの曲げ加工が楽にできます。
- 持ち歩き便利なヘッド交換式です。

＜標準セット＞

＜適用サイズ＞		曲げ半径	本体＋ヘッド重量
⅜″	9.53㎜	32㎜	1.7kg
½″	12.7㎜	37.5㎜	2.8kg
⅝″	15.88㎜	58㎜	3.5kg
¾″	19.05㎜	77㎜	3.6kg

本体にヘッドをボルトでしっかり取り付けます。

ナット止め

パイプをセットします。
曲げ個所のセンターをシューのセンターにセットして下さい。
●センター目盛付



上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します。

曲げ加工終了後は、上ハンドルをいっぱいに押し上げて下さい。
スプリング機構により、シューは元の位置にもどります。

＊狭い場所での作業が楽にできます!!

ラチェット式ベンダー



品番	鋼管外径	重量
EA270BS	3/8″~3/4″	1.7kg

ラチェットベンダー・予備ヘッド



品番	鋼管外径
EA270-3H	3/8″
EA270-4H	1/2″
EA270-5H	5/8″
EA270-6H	3/4″

ラチェットベンダー用収納ケース



品番　EA270CS

●ケースサイズ…570㎜×210㎜×140㎜

注意

①当工具はなまし銅管専用です。直管（硬質銅管）の曲げには使用しないでください。

②なまし銅管をつけずに空作動はしないでください。

③工具が破損を起こすおそれがありますので90度以上の曲げ加工には使用しないでください。