可搬式ガス溶断器セット

溶接、切断作業にこれ1台！あらゆる作業場へ持ち運び簡単！作業環境の改善に一役！

ニューチヨパック

寸法(mm)	W350×H730×D215
質量(kg)	30
品　　番	No.051060

■仕様

モデル名 ＼ 作業可能能力	中型溶接器(火口No.200)	中型切断器(火口No.1)
ニューチヨパック	6mmの鉄板を連続　約1.5時間溶接可能	10mmの鉄板を連続　約12m切断
チヨパック2000L	6mmの鉄板を連続　約6時間溶接可能	10mmの鉄板を連続　約50m切断
チヨパック3000L	6mmの鉄板を連続　約8時間溶接可能	10mmの鉄板を連続　約70m切断

EA300C

■内容明細

EA300C

名称 ＼ モデル名	ニューチヨパック	チヨパック2000L	チヨパック3000L
台車	ホース，吹管，調整器，工具等収納ケース付		
酸素容器	内容積:3.6ℓ(未充填)※	内容積:13.4ℓ(未充填)※ 充填時ガス量:2000ℓ	内容積:20ℓ(未充填)※ 充填時ガス量:3000ℓ
アセチレン容器	内容積:3.6ℓ(未充填)※	内容積:12.5ℓ(未充填)※ 充填時ガス量:2.0kg	内容積:24ℓ(未充填)※ 充填時ガス量:4.0kg
酸素圧力調整器	ゲージプロテクターなし　乾式安全器なし	ゲージプロテクター付　乾式安全器なし	ゲージプロテクター　乾式安全器付→スタウト調整器
アセチレン圧力調整器	ゲージプロテクターなし　乾式安全器付	ゲージプロテクター付　乾式安全器付	ゲージプロテクター　乾式安全器付→スタウト調整器
1次酸素連結管	銅管製，両端ナット付		なし
1次アセチレン・ホース	チヨフレックス，アセチレン取付枠付		
溶断ホース・セット	酸素、アセチレン　(L=4m)各1本	マイルド・ツインホース(L=10m)　入口:M16ナット保護スプリング付/出口:チヨコックSS-T0,SS-TG付	
ニューグリッター中切断器	入口:チヨコックなし	入口:チヨコックCP-T0,CP-TG付	
ニューグリッター中溶接竿	—		
中型溶接火口	No.200,No.450		
中型切断火口	No.1,No.2		
スパナ	—		
容器開閉ハンドル	—		
点火用ライター	—		
掃除針	—		

■内容明細

名称＼モデル名	個数
台車	1台
酸素容器	1本
アセチレン容器	1本
酸素圧力調整器	1台
アセチレン圧力調整器	1台
1次酸素連結管	1本
1次アセチレン・ホース	1本
溶断ホース・セット	1式
ニューグリッター中切断器	1台
ニューグリッター中溶接竿	1本
中型溶接火口	各1本
中型切断火口	各1本
スパナ	1個
容器開閉ハンドル	1個
点火用ライター	1個
掃除針	1組

※容器にはガスを充填しておりません。