指定寸法公差	符号	年月日	設　変　内　容	設変No.	担当	検印
B						
☆印は重要寸法						
★印は重要工程						
( ) 内は参考寸法						





A−A′断面図



C部断面図 (S=3/1)



B部詳細図 (S=2/1)

株式会社　伸晃　一般公差表

	等級 / 呼び寸法の区分	普通寸法表：単位 (mm) A (±)	B (±)	C (±)
樹脂成形加工	6以下	0.08	0.15	0.3
	6を越え 30以下	0.1	0.2	0.4
	30を越え 120以下	0.2	0.4	0.8
	120を越え 300以下	0.4	0.8	2.0
	300を越え 600以下	0.8	2.0	4.0
	600を越え 1200以下	2.0	4.0	8.0

図面を実測しての加工は行わないこと。

記号	部品名	材質・寸法	数量	仕上・処理・加工・記事	伸晃コード
	菊割りゴム (エラストマー)	オレフィンベースエラストマー (三菱化学 モディ・OT710MA)	1	黒色 デュロ硬度A−66°	

共通機種		承認		機種	ゴミ収納器
尺度	1/1	設計	榊原 20.2.17	製図	榊原 20.9.23
写図		検図(1)		検図(2)	
品名	菊割りゴム (エラストマー)				
図番	OP3−04696	改訂日：20.9.23 発行分と差し替えて下さい。			

三角法　単位：mm