EA470CA-2～-30

Ver.1.1

(グローブバルブ(JIS))



下記表で赤字は廃番です。

品番	口径(インチ)	サイズ(mm)			重量 (g)
		L	H(全開時)	D	
EA470CA-2	Rc 1/4	50	86	50	278
EA470CA-3	Rc 3/8	55	87	55	317
EA470CA-4	Rc 1/2	65	93	60	466
EA470CA-6	Rc 3/4	80	122	80	721
EA470CA-10	Rc 1	90	135	90	1,011
EA470CA-12	Rc $1^{1}/_{4}$	105	157	100	1,770
EA470CA-14	Rc $1^{1}/_{2}$	120	171	115	2,095
EA470CA-20	Rc 2	140	196	135	3,598
EA470CA-30	Rc 3	200	268	180	11,886

●JIS B 2011準拠品

●最高圧力・・・120℃以下の油、ガス(※)、空気、脈道水 : 1.0MPa(10kgf/cm2)

120℃以下の静流水 : 1.4MPa(14kgf/cm2)

※可燃性、毒性以外のガス

<材質>

品番	ボディー	ボンネット	ステム	ジスク	パッキン	ハンドル	品番
EA470CA-2	青銅 (CAC406)	黄銅 (C3771BE)	※1 Kメタル	青銅 (CAC406C)	※2 非石綿	亜鉛ダイカスト (ZDC2)	EA470CA-2
EA470CA-3							EA470CA-3
EA470CA-4							EA470CA-4
EA470CA-6						アルミニウム合金 (ADC12)	EA470CA-6
EA470CA-10		青銅 (CAC406)		青銅 (CAC406)			EA470CA-10
EA470CA-12							EA470CA-12
EA470CA-14							EA470CA-14
EA470CA-20							EA470CA-20
EA470CA-30						ダクタイル鋳鉄 (FCD400-15)	EA470CA-30

※1 Kメタル・・・脱亜鉛現象を防止する為に開発された特殊黄銅

※2 非石綿・・・非アスベスト

24.Dec.