EA470DC-4～-20

Ver.1.1

（ゲートバルブ[JIS] ）



品番	口径（インチ）	サイズ（mm）			重量（g）
		L	H	D	
EA470DC-4	Rc 1/2	55	126	60	467
EA470DC-6	Rc 3/4	65	153	70	710
EA470DC-10	Rc 1	70	178	80	978
EA470DC-12	Rc $1^1/_4$	80	223	90	1,561
EA470DC-14	Rc $1^1/_2$	90	254	100	2,100
EA470DC-20	Rc 2	100	302	115	3,350

●JIS B 2011準拠品

●最高圧力・・・120℃以下の油、ガス（※）、空気、脈動水 ： 1.0MPa（10kgf/cm2）
120℃以下の静流水 ： 1.4MPa（14kgf/cm2）
飽和蒸気 ： 0.7MPa（7kgf/cm2）
※可燃性、毒性以外のガス

●材質・・・ボディー ： 青銅（CAC406）
ボンネット ： 青銅（CAC406）
ステム ： ※Kメタル
ジスク ： 青銅（CAC406）
パッキン ： 非石綿（非アスベスト）
ハンドル ： EA470DC-4,-6 / 亜鉛ダイカスト（ZDC2）
EA470DC-10～-20 / アルミニウム合金（ADC12）

※Kメタル・・・脱亜鉛現象を防止する為に開発された特殊黄銅。

24.Dec.