EA471CE-13A～-75
排水用特殊継手

■信頼性のある伸縮継手で、配管の修理工事にはかかせない継手です
■従来の商品に比べ、テーパーリング機構がついて更に信頼性が向上

◇施工方法
1.パイプの締付部の汚れを落とします
2.継手端の締付部や本体を取り外しパイプにセットします
3.パイプ切断部分が中央に来るようにジョイントをずらします
4.ナットを両手で締め付け、さらに工具で充分に締め付けます
5.通水して漏れがなければ完了です
※接着剤は不要。締め付けだけで強力に管同士を結合できます

<仕様>
○ 材質…本体、ナット：硬質塩化ビニール
ゴムリング：天然ゴム（NR）
○ 耐熱温度…使用適正限界温度：50℃まで
最高限界温度：80℃まで
○ 用途…一般流体輸送（排水）配管に使用するJIS K 6741（硬質ポリ塩化ビニル管）の
VP管・VU管との接続接合に使用してください。
○ 耐圧（流水）…0.35MPa

品番	適合サイズ
EA471CE-13A	塩ビ管13mm
EA471CE-16A	塩ビ管16mm
EA471CE-20A	塩ビ管20mm
EA471CE-25A	塩ビ管25mm
EA471CE-30A	塩ビ管30mm
EA471CE-40A	塩ビ管40mm
EA471CE-50A	塩ビ管50mm
EA471CE-65	塩ビ管65mm
EA471CE-75	塩ビ管75mm