EA475AJ-8～AJ-130　耐候性結束バンド

Ver.1.1

○材質…ナイロン66
○屋内外の紫外線の当たる場所でも
　使用可能。
○使用温度…-40～85℃
○UL規格認定品



品番	結束径φ(mm)	寸法　mm						ループ引張り強度(最小値) N(kgf)	入り数(本)
		L	A	B	C	D	T		
EA475AJ-8	1.0～16	80	2.2	4.4	3.2	4.2	1	80(8.16)	100
EA475AJ-10	1.0～22	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1		
EA475AJ-15	1.0～36	152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	135(13.77)	
EA475AJ-16A	1.5～35	160	4.6	7.2	5.7	8.1	1.2	225(22.94)	
EA475AJ-19	1.5～50	202	3.6	5.5	4	6.2		133.3(13.59)	
EA475AJ-20	1.5～50	202	4.6	7.3	5.9	7.6		255(22.94)	
EA475AJ-25	1.5～65	251	4.8	9	5	8.8	1.5	266.7(27.2)	
EA475AJ-30	1.5～80	301						266.7(27.2)	
EA475AJ-35	3.0～100	380	7.6	10.3	7.5	12.5	1.8	535(54.56)	50
EA475AJ-38	2.5～105	383	4.8	8.5	6	8.8	1.5	222.3(22.67)	100
EA475AJ-45	15.0～130	460	7.6	10.6	7.6	12.5	1.8	535(54.56)	50
EA475AJ-55	4.0～145	541	13	17	12	20	2	1109.9(113.2)	25
EA475AJ-82	8.0～245	820	8.8	13	9.5	14	1.9	780(79.54)	
EA475AJ-100	152～330	1095	8.9	13.8			2.1		
EA475AJ-130	152～405	1325		14					