EA475FS　　封印セキュリティータイ

使用時



◆特　長

・封緘部分いついては、一旦通したものが逆戻りしない構造になっています。
・先端部に滑り止めが付いています。
・逆方向に挿入してもロックされません。
・プルトップは再利用できません。
・開封する場合は、切断具を用いずに手で容易に切り離すことができます。
・5mm以上の穴に通すことができます。

◆用　途

・輸送時の貴重品などのセキュリティーに
・通い箱のセキュリティーに
・旅行バッグの表示タグに
・引越しなどのﾄﾗｯｸの荷台の封印に

◆仕　様

・材　　質…6.6　ナイロン樹脂
・燃 焼 性…UL　94V-2　85℃
　　(但し、耐熱エージング試験温度100℃)
・使用温度範囲…-40～+85℃
・ループ引張強度…230N　(温度　23℃、相対湿度　50%ＲＨ時)
・入り数…100本　(連番付)

◆サイズ



L	200mm
T	1.2mm
W	1.4mm
H	14.7mm
E	13mm
F	30mm