SW 2017

符号×数 Part	変更事項 Revision Record	担当者 Changed	日付 Date	確認 Checked	日付 Date	承認 Approved	日付 Date



型番 Product Code	材質 Material		色 Color	結束後使用温度範囲 Temperature Range (After Bundle)	
MCTXR300-BLU	変性66ナイロン・鉄系成分 /MODIFIED PA66・Metal content		青色 BLUE	-40℃～+85℃	
L	T	A	B	C	D
301.0±2.0	1.5±0.2	4.8±0.2	9.0±0.2	5.0±0.2	8.8±0.2

結束径／Bundle Diameter

φ１０～φ８０

ループ引張強度(最小値) ／Min. Loop Tensile Strength

１５０Ｎ

寸法単位／Dimension Units

mm

性能 ／ Performance
仕様 ／ Specification

本製図の版権はヘラマンタイトン(株)に属し事前の書面での許可無く第三者にもらしたり複写することを禁ずる。

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANNTYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANNTYTON.

製図／Drawn	02/03/2020	Y.Sakamoto	尺度 ／ Scale	２：１
承認／Approved	02/03/2020	H.Teratani	製品名/型番 ／ Title	

HellermannTyton

HellermannTyton Co., Ltd.

メタルコンテントタイ METAL CONTENT TIE ／ MCTXR300-BLU

図面番号/Drawing-No. ２００２２Ａ－１３－４０１

用紙 D.Size A4

ページ Sheet 1/1