EA530B－100－450　モンキーレンチ（15°タイプ）　Ver.1.1

1．特長

・幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。
・限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き
・ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。
・シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、
　より強力度を与えます。
・移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。
・ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用
　スケール付き。
・ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でも
　スムースにジョーを動かせられます。
・ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。
・仕上げはブラック仕上げ。

2.サイズ

品番	A（mm）	B（mm）	C（mm）	D（mm）	安全荷重（Nm）	重量（g）
EA530B-100	110	13	4.0	9.0	33	60
EA530B-150	155	20	5.3	11.5	85	135
EA530B-200	205	27	6.0	13	185	255
EA530B-250	255	31	8.6	15.5	320	400
EA530B-300	305	34	11.9	18.0	515	665
EA530B-375	380	44	13.0	21.5	920	1035
EA530B-450	455	53	17.7	22.5	1370	1665



24.Nor.