TONE®

製品詳細

SUS ペンチ

仕様

製品番号	切断可能径(mm)(Max) 軟鉄線	切断可能径(mm)(Max) 銅線	寸法(mm) A	寸法(mm) H	寸法(mm) T	寸法(mm) L	質量 (g)	材質	EA品番
SCT-175	1.2	2.0	22	47	10.5	170	190	マルテンサイト系 ステンレス	EA534BA-170

ご使用上の注意

⚠ **警告**
- 鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。
  ／ Wear goggles as chips disperse when cutting steel / copper cables.

⚠ **注意**
- 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
  ／ Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.
- SUSツールは非磁性ではありません。／ SUS tools are not nonmagnetic.