EA580WG（ｹｰﾌﾞﾙﾜｲﾔｰｽﾄﾘｯﾊﾟｰ）取扱説明書

Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 用途

・一般的な8～13φmmまでの丸ケーブル、ワイヤーの被覆を剥くための工具です。
・一般的なより線と単線用です。

◆ 仕様

・適合ケーブルサイズ…0.5mm^2、0.8mm^2、1.5mm^2、2.5mm^2、4.0mm^2、6.0mm^2） ［ 24～10AWG ］
・使用しやすい内蔵サイドカッターは、最高6.0mm^2(10AWG)のフレキシブル導線、
最高4.0mm^2（12AWG）の単線に使用できます。
・カッター能力…φ2.6mm
・全長…155mm

◆ 使用方法

1. ストリッパーを開きケーブルを挿入します。
ストリッパーを閉じ左右にそれぞれ1／4回転させ、上下に曲げてから被覆を抜き取ります。
2. ワイヤー（より線又は単線）をストリッパーの口にはさみ、前へ引いて被服を剥きます。
3. 縦カット：ストリッパーの開いた側を体に向けて持ちケーブルを縦カット用の開口部にストリッパーと十字に交差する様に挿入します。
刃が被覆に食い込むまで閉じ、ある程度握る力を加えてケーブルの軸にそって切りたい長さ迄引きます。
4. マルチストリッパーは側面に組み込まれています。



図の赤いストッパーを
閉じた状態でスライドすると
ロック出来ます。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929

24.Jun.
.