EA728EB-39
温度湿度計



■壁掛け用
■温度計
〇センサ：バイメタル式スーパーEX温度センサ
〇測定範囲：表示目盛範囲
〇精度：±1℃(−20℃～+40℃)　±2℃(左記以外)

■湿度計
〇センサ：バイマテリアル式スーパーEX湿度センサ
〇測定範囲：表示目盛範囲
〇精度：±2%RH(35%～75%)　±4%RH(左記以外)

※温度・湿度計は、設置してから、約1～2時間後に正しい目盛を示します。
※直射日光の当たるところや、冷暖房器具、加・除湿器具などの近くは
　避け、空気がよく循環する場所を選び、せっちしてください。