EA728EB-40,-41

Ver.1.1

（温度・湿度計）

品番	仕様	サイズ	重量
EA728EB-40	掛けタイプ	φ120×27mm	150g
EA728EB-41	掛け・置き兼用タイプ	120×112×40mm	110g

●家庭用計器
●材質・・・樹脂
●家庭用計器としては、極めて高精度の仕様で製造されております。
●円形の目盛上段が温度計、下段が湿度計となっております。

＜温度計仕様＞

●センサ・・・バイメタル式温度センサ
●測定範囲・・・-13℃～+43℃
●精度・・・±1℃以内（0～40℃）

（参考）
●適温・・・18℃～25℃

＜湿度計仕様＞

●センサ・・・バイマテリアル式湿度センサ
●測定範囲・・・16%～90%
●精度・・・±2%RH以内（35～75%RH　常温）

（参考）
●適湿・・・40%～65%RH

24.May.