Ver.1.1

-40℃～110℃ 組込み型温度計(防水型)

EA728EF-3

- パネルカットで組込み可能な温度計モジュール。
- 前面表示パネル部は防水。
  (防水仕様IP65/JIS保護等級5相当)
- 測定範囲-40～+110℃、最小表示0.1℃。
- センサーケーブル長約50cm。

取付寸法図



単位:mm

測定範囲	-40～+110℃
最小表示	0.1℃
測定精度	±1℃(-20～+40℃)、±2℃(他の測定範囲)
防水性能	JIS保護等級5、IP65相当(前面表示パネル部のみ)
センサーケーブル長	約50cm
温度センサー	サーミスタ
電源	LR44形ボタン電池1個　電池寿命:約1年
外形寸法 / 本体質量	48(W)×34(H)×26(D)mm / 約40g(電池含む)
付属品	電池(モニタ用)、取扱説明書

20.Jan.