EA758SD-9（充電式LEDライト）取扱説明書

Ver.1.3

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様

・光源…LED球　※LEDに替球はありません。
・明るさ…130ルーメン（強）、50ルーメン（弱）、
　　1.3ルーメン（ムーンライト）
・電源…ニッケルカドミウム充電池(バッテリー内蔵)
・電池寿命…約4時間（強）、約12時間（弱）、
　　約20日間（ムーンライト）
・散光
・材質…ポリカーボネイト
・UL規格適合品
・付属品…充電器、ACアダプター、取付ビス

◆各部名称



⚠ **<警告>**

■充電器
＜火災、爆発、火傷の危険＞
充電器は改造・修理をしたり、火中に廃棄したり、短絡したりしないで下さい。
着火、爆発、漏れ、高温が起こり、けがの原因となります。

■LEDライトまたは充電器をご使用になる前に、下記指示事項をよく読み、必ず守って下さい。
・LED光線をじっと見ないでください。眼を痛める場合があります。
・火災、感電、けがの危険を軽減するため、本充電器を他の付属品や装置に使用しないで下さい。
・定期的な清掃や保守点検の際は、LEDライトを充電器から取り外して下さい。LEDライトや充電器を改造又は自身で修理しないで下さい。
・LEDライトや充電器がひどく損傷または完全に摩耗した場合でも、焼却しないで下さい。火中では爆発する場合があります。
・本製品を点灯装置以外の用途で使用しないで下さい。
・部品交換により、本質的に安全性が損なわれる恐れがあります。

⚠ **<注意>**

・最初にご使用になる前に、満充電してからご使用下さい。（約12時間で満充電になります。）また、満充電後も充電器にセットしておくことで、常に使える状態を確保し、過充電の心配もありません。
・ライトと充電器との接触部は常に清浄にして下さい。接触不良は、充電器の誤動作の原因となります。
・部品を修理、交換をする際は、必ず安全な場所で行って下さい。
・汚れを拭き取る場合は、湿った布と刺激性の少ない洗剤のみを使用し、危険が想定される場所では行わないで下さい。
・気密性を維持するため、O-リングやねじ接続部を定期的に点検してください。
・充電器はビニール製品や熱に弱いものの近くに置かないでください。
・充電器は、ライトが一定方向から挿入されると保持・セットされる設計になっております。
・充電器への無理な挿入やライトのレンズ部分が下向きになるような設置はしないで下さい。（壁面取付け時等）

■ニッケルカドミウム充電池のリサイクル・破棄方法について
「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に設置しているリサイクルボックス へ投函下さい。
リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人（JBRC）や自治体で確認して下さい。

◆充電方法

①ライトを消灯し、充電器内へ挿入します。
②ライト本体にある三角形プレートを充電器側へ向け、ライト本体を充電器のアームの間へ押し込みます。
三角形プレートを充電器の接合窪みへはめ込みます。（図1）
③充電器の赤色LEDが点灯すれば、充電中です。（図2）
ライトが充電器にセットされている間は満充電後も点灯し続けます。
（約12時間で満充電になります。）

（図1）

（図2）

（充電器の固定）
充電ラックは、壁面等に取付可能な設計となっています。
充電器固定用に、タッピングビス（4×50mm）2本付属しています。
穴をあける前に、ライトの装着と取り出しが可能なスペースがあることを確認して下さい。

◆使用方法

①スイッチボタンを押すと点灯（最大）、再度押すと消灯します。
②点灯したまま、スイッチを長押しすると、1秒後に点灯（弱モード）、さらにその10秒後はムーンライト（微弱モード）に変化していきます。
③任意のモードでスイッチを離すと、そのモードで点灯し続けます。
再度スイッチを押すと、消灯します。

点灯（最大モード）→ 点灯（弱モード）→ ムーンライト（微弱モード）
1秒　10秒

◆充電池の交換方法

現行品の後ろのキャップを外した様子。ここからは充電地を取り出せません

改造はしないでください。
・本機の寿命を著しく損ねる場合が有ります。
・ご使用者が怪我をする場合が有ります。
・作業工程に支障を来たす場合が有ります。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL：(06)6532-6226　FAX：(06)6541-0929

18.Jan.