

①ウーローラーシリーズ

①Micro ACE

①Micro ACEシリーズ 毛丈 MIR 17mm/MIB 13mm/MIC 6mm

極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー「①Micro ACE」。

極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高機能ローラーです。

- ・MIR 塗料の飛散が少なく作業性に優れ、コロニアル・サイディングに最適
- ・MIB 中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能
- ・MIC 塗料含みに優れ、作業性に差がつく短毛タイプ

※Micro ACE MIR(17mm)・MIC(6mm)は、2011年春の発売予定です。



▶ Micro ACE MIR ミドル ミドル



毛丈 17mm



●Micro ACEの特長

■適応塗料

反応硬化 低VOC アルキド アクリル ウレタン シリコン
フッ素

■適応塗面 MIR(17mmタイプ)

コン・モル 模様大 模様小 硬質塩

■適応塗面 MIB(13mmタイプ)

コン・モル 石膏板 模様小 窯業サ 鉄部 トタン
カーテン 硬質塩

■適応塗面 MIC(6mmタイプ)

コン・モル 石膏板 模様小 窯業サ 鉄部 トタン
木部 硬質塩

■主要繊維/組織

●ポリエステル ●ハイパイル

▶ Micro ACE MIR スモール スモール



毛丈 17mm



●Micro ACE MIR ミドルの仕様

コード	型式	サイズ inch	EA品番
144922 0007	7M-MIR	7	EA109NE-88

適応ハンドル：ミドルタイプ・スモールタイプ兼用ハンドル各種

●Micro ACE MIR ス小ールの仕様

コード	型式	サイズ inch	EA品番
144932 0004	4S-MIR	4	EA109NE-86
144932 0006	6S-MIR	6	EA109NE-87

適応ハンドル：ミドルタイプ・スモールタイプ兼用ハンドル各種

▶ Micro ACE MIB ミドル ミドル



毛丈 13mm



●Micro ACE MIB ミドルの仕様

コード	型式	サイズ inch	EA品番
144921 0007	7M-MIB	7	EA109NE-78

適応ハンドル：ミドルタイプ・スモールタイプ兼用ハンドル各種

●Micro ACE MIB ス小ールの仕様

コード	型式	サイズ inch	EA品番
144931 0004	4S-MIB	4	EA109NE-76
144931 0006	6S-MIB	6	EA109NE-77

適応ハンドル：ミドルタイプ・スモールタイプ兼用ハンドル各種

▶ Micro ACE MIB スモール スモール



毛丈 13mm



①ウーローラーシリーズ

①**Micro ACE**

①**Micro ACEシリーズ** 毛丈 MIR 17mm/MIB 13mm/MIC 6mm

▶ **Micro ACE MIC ミドル** ミドル



●Micro ACE MIC ミドルの仕様

コード	型式	サイズ inch	EA品番
144923 0007	7M-MIC	7	EA109NE-68

適応ハンドル：ミドルタイプ・スモールタイプ兼用ハンドル各種

●Micro ACE MIC スモールの仕様

コード	型式	サイズ inch	EA品番
144933 0004	4S-MIC	4	EA109NE-66
144933 0006	6S-MIC	6	EA109NE-67

適応ハンドル：ミドルタイプ・スモールタイプ兼用ハンドル各種

▶ **Micro ACE MIC スモール** スモール

