EA758SJ-20（充電式)超強力LED作業灯取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。　　Ver.1.1
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ **使用上の注意**
・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
・強い衝撃を与えないで下さい。

◆特長
・ドア、ガイドレール、フェンスなどに掛けるための脚兼フック付き
・積み重ね可能。光源を増やしライトタワーとして使用できます。

◆各部の名称

◆仕様
●使用電池…リチウムイオン電池
●光源…LED球18個、
●電源…AC100V(50/60Hz)又はDC12V
●充電時間…約6時間
●サイズ…406×279×305（H）mm
●付属…DCコード、AC充電コード
●重量…7.06kg
●防水性能…IPX7（水深1mにおいて30分間防水）
●機能…角度調整機能：360°　、5段階調光式、耐衝撃性能
●明るさ…10000lm：連続点灯約2時間
8300lm：連続点灯約2.75時間
6300lm：連続点灯約3.75時間
4500lm：連続点灯約5.75時間
2300lm：連続点灯約11時間

◆注意
A.本製品を使用する前に取扱説明書をお読みください。
B. 目を傷める恐れがあるので照明を直視しないでください。
C.長時間人や可燃性のあるものに照射しないでください。
火傷や火災の原因となります。
D.本機は、危険な環境下での使用は承認されていません。
E. 充電器を水や雨にさらさないで下さい。
充電器やバッテリーは純正のもの以外使用しないでください。
F.異常を感じた場合は絶対に使用しないでください。

◆使用する前に
①充電ポートカバーの下にある防水カバーを取り外します。

②防水カバーの中にある(RUN/SHIP)のスイッチを
左側(RUN)にスライドさせて本体の電源を入れます。

③背面パネルを操作しない時は防水カバーを装着してください。
これを装着しないと防水能力が損なわれます。
また、使用しない場合はスイッチを右側(SHIP)に
して下さい。

◆使用方法

・ トグルスイッチを上下どちらかに押すと、ライトが点灯します。

・ このライトの光量レベルは5段階です。
スイッチを上に押すと光量が多くなり、下に押すと光量が減ります。

・ライトの電源を切るにはトグルスイッチを上下どちらかに3秒ほど長押しします。
※ライトは最後に使用した光量を記憶します。

・背面のデジタル表示は光量のレベルと残り使用時間を表示します。

(光量のレベル)

(残り使用時間)

◆用法

・ライト部は360° 回転します。

・本器は最大3段まで重ねることができます。

◆充電

●AC充電
防水カバーを取り外し、充電コードコネクタをディスプレイに隣接する充電ポートに挿入します。
充電しない時は防水カバーを装着しておいてください。

●DC充電
DCダイレクトワイヤコードを使用して12V DC電源から充電します。

充電コードコネクタ

重要 ・ショートした車両のバッテリーで充電すると、発火する可能性があるので注意して下さい。
・充電するソケットにヒューズが付いている事を確認して下さい。
（プラスのリード線には10Aのヒューズを使用する必要があります）。

◆メンテナンス

・泥などの汚れは錆びの原因となります。使用後は汚れを拭き取って保管してください。

改造はしないでください。
●本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
●ご使用者が怪我をする場合があります。
●作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

25.Feb.