EA758XP-32C

LDA4N-G-4T6　LED電球 E26 広配光ﾀｲﾌﾟ 昼白色 40形相当 485ｌm

分類	全般　屋内向け電球
光束	全光束 485 lm
消費電力	4.4 w
製品サイズ	

商品詳細情報

シリーズ	-
サイズ	長さ101 mm　Φ55 mm
ランプタイプ	電球40W相当
口金	E26
色温度	5000 K
質量	39 g
演色性評価数	Ra 83
光束	全光束 485 lm
寿命	40,000 時間
製品カラー	-
機能	
消費電力	4.4 W
消費効率	110.2 lm/W
定格電圧	100V
防水性能	IP
センサー	-
調光	-
調色	-
調光範囲	-
グリーン購入対応	-
電源種類	ＡＣ