LED電球 5.8W（電球色相当） LDG6LG95W EA758XR-336A

ボール電球同等サイズのLED電球
ボール電球タイプ

ボール電球同等サイズを実現（外径:95mm/長さ:127mm）

明るさ広がる広配光 約220度

色鮮やかRa84

品番	LDG6LG95W EA758XR-336A
口金	E26
全光束（ランプ単体の明るさ）	ボール電球60形相当 725 lm
調光器対応	×※1
断熱材施工器具対応	×※2
密閉型器具対応	×
屋外器具対応	○※3
外径	95mm
長さ	127mm
質量	103g
定格消費電力	5.8W
メーカー希望小売価格	オープン価格（価格は販売店にお問い合わせください。）

※1 段調光器具も含む。100%点灯でも使用不可。（破損・発煙・短寿命の原因）

※2 SB、SGI、SG形表示器具（破損・発煙・短寿命の原因）

※3 以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。
・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。（水滴・結露による故障の原因）
・ランプ周囲温度0℃～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。（水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因）
・屋内配線に接続された器具（宅内のブレーカーに接続された器具）で使用すること。（雷などの高電圧による短寿命の原因）

● 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

LED電球 5.8W（電球色相当） LDG6LG95W

詳細（スペック）

種別		ボール電球タイプ 5.8W
光色		電球色相当
口金		E26
周波数		50/60Hz共用
定格電圧		100V
定格入力電流		0.097A
全光束（ランプ単体の明るさ）		ボール電球60形相当 725 lm
消費効率		125 lm/W
調光器対応		×※1
断熱材施工器具対応		×※2
密閉型器具対応		×
屋外器具対応		○※3
色温度		2700K
寸法	外径	95mm
	長さ	127mm
質量		103g
定格寿命※4		40,000時間
定格消費電力		5.8W
POSコード		4549980008492

※1 段調光器具も含む。100%点灯でも使用不可。（破損・発煙・短寿命の原因）

※2 SB、SGI、SG形表示器具（破損・発煙・短寿命の原因）

※3 以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。
・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。（水滴・結露による故障の原因）
・ランプ周囲温度0℃～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。（水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因）
・屋内配線に接続された器具（宅内のブレーカーに接続された器具）で使用すること。（雷などの高電圧による短寿命の原因）

※4 定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格値は設計値であり保証値ではありません。