B | CMYK | ニス：マット

機能比較

360コネクト	●
IPv6（IPoE）	●
Wi-Fi設定コピー機能	●
リピーター機能	―
コンバーター機能	―
メッシュ親機	―
メッシュ子機	―
バンドステアリング	―
ペアレンタルコントロール	●
ネットフィルタリング	●

動画で商品紹介
byアイオーレビュー隊

3年間保証※
本製品には保証書は添付されておりません。修理の際はご購入日のわかるレシート、納品書などが必要です。大切に保管してください。
※ユーザー登録（無料）で3年保証となります。（通常1年保証）

4 957180 149776
776
WN-DAX1800GR-IR

LUCA　I-O DATA　IRIS OHYAMA

Wi-Fi6対応ルーター　WN-DAX1800GR

IEEE 802.11ax
Wi-Fi6

1201 + 574 Mbps ※1：規格値
5GHz ax/ac/n/a　2.4GHz ax/n/g/b

推奨利用環境 | 3階建 | 4LDK | 20台

これからのWi-Fi

電波が安定して家中に届く
360コネクト（さんろくまる）

対応プロバイダー数 No.1 ※2
IPv6（IPoE）対応
動作確認済みサービス▼

★初めてでも安心★「3大保証」
返金OK | 土日サポート | 3年間保証
詳細は裏面をご確認ください

全ポート Giga 1000Mbps

初期設定不要※3
インターネットにスグつながる

※1：表示の数値は、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
※2：2020年10月現在（当社調べ）
※3：PPPoE接続の場合、プロバイダ指定のID、パスワードの入力が必要です。

● 表記している対応機種以外での動作保証はいたしかねます。
● 記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。
● 仕様および外観は製品改良のため予告なく変更されることがあります。

弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は本製品の価格相当額を限度といたします。
理由の如何を問わず、本製品又は本製品に接続した製品のデータの破損・消失などについては、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
本製品の保証については、弊社標準のハードウェア保証規定によります。弊社標準のハードウェア保証規定は本製品に同梱している他、弊社Webページ（https://www.iodata.jp/support/after/hosho/）上に公開しております。

箱・内装材はダンボールと紙の組み合わせ材です。ダンボールの割合が多くなっています。処分は自治体の区分に沿って処理してください。
ダンボール　箱、内装材　紙

MADE IN CHINA　L-7BZ

進化する明日へ Continue thinking
株式会社 アイ・オー・データ機器
https://www.iodata.jp/

販売元
アイリスオーヤマ株式会社
〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号

IEEE802.11b/g/n
IEEE802.11a/n/ac
W52 W53 W56
CASE000798

安心の「3大保証」

返金OK ペイバック保証 ※2
メール、LINE、チャットでの24時間サポート受付 土日電話サポート ※3
最大3年保証 ※4

※2：本製品をご購入後、2週間以内にサポートセンターへご相談いただくと返金対象です。
※3：土日（祭日、弊社Webページで案内されている休日を除く）9:00～17:00 ※1日目（平日）は、製品登録（無料）でご保証となります。（通常1年保証）
※4：ユーザー登録（無料）で保証となります。（通常1年保証）

買替え時もラクラク

Wi-Fi設定コピー機能
対応する押すだけ日ーターの設定を本機器にコピーできます。
●コピーできるのはルーター上に1台のみです。
●SSIDと暗号キーのみコピーします。

安心セキュリティ

ウイルス・ソフトの定期取り入れ配布
ネットフィルタリング
5年無料 ※5
最新ファームにアップデート機能搭載。
※5：設定を初期化してから5年間となります。

ファームウェア自動アップデート機能搭載

AUTO
最新ファームにアップデート機能搭載
改善・脆弱性対策などの安全に

製品の最新情報はこちら

https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-dax1800gr/spec.htm#specto p

ご使用前に以下のものが揃っていることを確認ください。万一、不足品があるときしたら弊社サポートセンターまでお知らせください。

□ Wi-Fiルーター本体
□ LANケーブル
□ 取扱説明書一式
□ 設定情報シート
□ ACアダプター
□ 設置用スタンド

動作確認済み機器
※2020年10月現在（弊社独自検証）

	ｽﾏﾎ	ﾀﾌﾞﾚｯﾄ	iPhone/iPad	Android端末
	○	○	○	○

	Nintendo Switch	Wii U	3DS ｼﾘｰｽﾞ	PS3	PS4	PSVita
ｽﾏｰﾄｽﾋｰｶｰ	○	○	○	○	○	○
ﾌﾟﾚｲｽﾃｰｼｮﾝ	○	○	○	○	○	○

製品仕様

対応OS※1	● Windows 10 ※2 ● macOS 10.9～1.1 ● Android ● iOS ● iPadOS
アンテナ	内蔵アンテナ×2
伝送速度※3	無線部 IEEE802.1 1ax 2.4GHz：最大1201Mbps IEEE802.1 1ac 5GHz：最大867Mbps IEEE802.1 1n 5GHz：最大300Mbps IEEE802.1 1ax 2.4GHz：最大574Mbps IEEE802.1 1n 2.4GHz：最大300Mbps※4 IEEE802.1 1a/g：最大54Mbps IEEE802.1 1b：最大11Mbps
	有線部 LAN：1000Mbps / 100Mbps / 10Mbps ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：1000Mbps / 100Mbps / 10Mbps
周波数帯域	2.4GHz(1～13ch) / 5GHz(W52 / W53 / W56)※5
有線LAN	LAN用ポート×4 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ用ポート×1
外形寸法	縦書き：約180(W)×120(D)×186(H)mm 横置き：約180(W)×180(D)× 49(H)mm （ｱﾝﾃﾅ含む、突起部含まず）
重量	約450g(ｱﾝﾃﾅ含む)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	11W(TYP)
使用温度範囲	0～40℃
使用湿度範囲	10～90%（結露なきこと）

● CPUやRAMなどの処理能力による影響を受けるためご了承ください。
● 本製品はノイズ対策を施されていない電子機器・医療機器・航空機・ペースメーカーなどの周辺機器などでご使用になる場合は、誤動作などが生じる恐れがあります。
● IPv6は、IPv6対応ルーター、IPv6対応プロバイダ、IPv6対応サービスなどの利用が必要です。
● 本製品は、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなどの動作環境・動作を保証するものではありません。

この度は、本商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
パッケージについてのご意見・ご感想はコチラ▼