

EA115-1
(アルミフィンクリーナー)

- 10kg RS缶
- フィン・フィルター外面洗浄剤
- 油污れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。
- 10～20%に希釈してください。
- アルカリ性液体

■ 使用方法

- ① 電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。
- ② 高圧噴射洗浄機などで5～10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。
- ③ 汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。

● ご使用の際はメーカーの取扱説明をよく読んでください。

* 参考 *

[フィン、フィルター系洗浄剤]

	品番	メーカー規格		容量	使用濃度	性状	PH	用途・特徴
室内機用 フィン洗浄剤	EA115-12	2506904	アルミフィンクリーナー(エアゾール)	420ml	原液	アルカリ性エアゾール	-	ルームエアコン・小型パッケージ用洗浄剤
	EA115-2	2506903	アルミフィンクリーナー(ノガス)	500ml X6	原液	アルカリ性液体	12.7	ルームエアコン・小型パッケージ用洗浄剤。親水性被膜を傷めません。
	EA115-1	2506502	アルミフィンクリーナー RS缶	10kg RS缶	10～20%	アルカリ性液体	13.4	油污れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。
	EA115-36	2506525	強力アルミフィンクリーナー	2kg X8	10～20%	アルカリ性液体	13.3	アルミの白粉(腐食生成物)の洗浄に効果的です。
	EA115-37	2506521	強力アルミフィンクリーナー RS缶	10kg RS缶	10～20%	アルカリ性液体	13.3	アルミの白粉(腐食生成物)の洗浄に効果的です。
	EA115-35	2506509	アルミフィンクリーナー W	10kg E-ステナ	20%	アルカリ性液体	12.1	親水性被膜用外面洗浄剤(親水性被膜を傷めません。)
EA115-38	2506701	エポクリンエ	2kg X8	10～20%	中性	8.8	中性なので、環境への影響が少ない。	
空気清浄機用	EA115-40	2506510	エアクリンフラッシュ S-9A	2kg X8	2～5%	アルカリ性液体	12.7	アルミ材質に対して腐食性がありません。
	EA115-23	2506516	エアクリンフラッシュ S-9A	20kg E-ステナ	2～5%	アルカリ性液体	12.7	アルミ材質に対して腐食性がありません。
中和剤	EA115-1C	2506501	アルミフィンクリーナー 中和剤	10kg RS缶	10%	弱酸性液体	1.2	アルミフィンクリーナーで洗浄後の中和剤
樹脂コーティング	EA115-39	2509911	フィンコートアルミ缶	400ml	原液	中性エアゾール		アルミの腐食防止剤。洗浄後の白粉防止にご使用ください。

— : 廃番