EA810CA-2　ロータリーハンマードリル

回転+打撃
回転のみ　} 2モード切替

○ 耐久性を高める内部圧力
　調整機構搭載
○ SDSプラスシャンク用
○ 二重絶縁
○ 無段変速
○ 正逆転可能
○ 安全（スリップ）クラッチ付
○ ケース付
○ 樹脂ボディ
○集塵機（別売）取り付け可能

●電源…AC100V・440W・4.6A
●回転数…0～1300rpm
●打撃数…0～6200回/分
●穴あけ能力…コンクリート：3.4～18mm
　　鉄工：13mm
　　木工：24mm
　　ダイヤモンドコア：φ65mm
●サイズ…269×181mm
●重量…1.6kg
●コード…2心・5m

●付属品…サイドハンドル、デプスゲージ、ケース