

EA115-12

(アルミフィンクリーナー)

- 420ml エアゾール缶
- 本体サイズ 約φ66×205(H)mm
- 重量 約500g

成分	珪酸塩
	グリコール系溶剤
	非イオン系界面活性剤
	消泡剤
	水
	液化プロパンガス

- フィン・フィルター外面洗浄剤
- ルームエアコン、小型パッケージ用洗浄剤
- フロンガスは使用していません。
- アルカリ性液体

■ 使用方法

① 電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5～15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。
 なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。

② 最後に水洗を充分に行います。

- 使用の際はメーカーの取扱説明をよく読んでください。

* 参考 *

[フィン、フィルター系洗浄剤]

	品番		容量	使用濃度	性状	用途・特徴
室内機用 フィン洗浄剤	EA115-12	アルミフィンクリーナー(エアゾール)	420ml	原液	アルカリ性エアゾール	ルームエアコン・小型パッケージ用洗浄剤
	EA115-2	アルミフィンクリーナー(フロンガス)	500ml X6	原液	アルカリ性液体	ルームエアコン・小型パッケージ用洗浄剤。親水性被膜を傷めません。
	EA115-1	アルミフィンクリーナー RS缶	10kg RS缶	10～20%	アルカリ性液体	油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。
	EA115-36	強力アルミフィンクリーナー	2kg X8	10～20%	アルカリ性液体	アルミの白粉(腐食生成物)の洗浄に効果的です。
	EA115-37	強力アルミフィンクリーナー RS缶	10kg RS缶	10～20%	アルカリ性液体	アルミの白粉(腐食生成物)の洗浄に効果的です。
	EA115-35	アルミフィンクリーナー W	10kg エーステナ	20%	アルカリ性液体	親水性被膜用外面洗浄剤(親水性被膜を傷めません。)
	EA115-38	エポクリンE3	2kg X8	10～20%	中性	中性なので、環境への影響が少ない。
中和剤	EA115-1C	アルミフィンクリーナー 中和剤	10kg RS缶	10%	弱酸性液体	アルミフィンクリーナーで洗浄後の中和剤
樹脂コーティング	EA115-39	フィンコート アルミ缶	400ml	原液	中性エアゾール	アルミの腐食防止剤。洗浄後の白粉防止にご使用ください。
除菌消臭剤	EA115-13A	ニューマイルドスプレ	480ml	原液	除菌剤入りエアゾール	エアコンから発生する異臭の防止。フィン、フィルターにスプレーします。

— : 廃番