EA818BA-2
（75㎜電動ミニグラインダー）

各種金属の研削、研磨及びツヤ出しに。
机の上でも手軽につかえる小型、軽量タイプです。

EA818BA-11（替砥石　75㎜）
EA818BA-12（替バフ　75㎜）
上記商品はご使用できます。

【仕様】

砥石寸法　mm	外径	75
	厚さ	13
	内径	12.7
フェルトバフ	外径	75
	取付厚さ	10
	内径	12.7
周波数　Hz		50／60
回転数　min^{-1}(回/分)		3.000／3.600
電源　V		単相　100
消費電力　W		50
質量　kg		1.9
コード　m		1.8
付属品		フェルトバフ・砥石（#80） 両口スパナ（10㎜×8㎜）×2
サイズ		165(W)×109(D)×128(H)㎜
定格使用時間		約15分