ルータービット　面取り・木工細工・ほぞ穴彫り

ルータービットは木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用します。#335ルーターアタッチメントもしくは#231AAシェーパー／ルーターテーブルを使用して下さい。ハイス（高速度工具鋼）製。

型　番	入　数	最大幅	税抜価格：円
612	1	2.4mm	3,100
615	1	3.2mm	3,100
618	1	12.7mm	2,300
640 N1	1	6.4mm	2,000
650	1	3.2mm	2,000
652D	1	4.8mm	2,000
654	1	6.4mm	2,000
655	1	7.9mm	2,900

3.2mm軸

動画でチェック

使用可能ツール：4000・4300・8200・3000シリーズ



チェーンソー目立て砥石　チェーンソーブレードの目立て

※ 写真はチェーンソーシャープナーアタッチメントを使用。



チェーンソー目立て用砥石はアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に容易に行うための目立て用砥石です。

型　番	入　数	最大幅	税抜価格：円
453	2	4.0mm	1,100
454	2	4.8mm	1,100
455	2	5.6mm	1,100

3.2mm軸

動画でチェック

使用可能ツール：4000・4300・8200・3000シリーズ

酸化アルミ研磨用ホイール　金属のクリーニング・バリ取り、サビ取り・磨き

酸化アルミ研磨用ホイールはステンレスを含むほとんどの金属のクリーニング、バリ取り、サビ取り、磨きに最適です。

型　番	入　数	外　径	税抜価格：円
500	1	25.4mm	2,800

3.2mm軸

全ロータリーツール使用可能アクセサリー

研磨用ポイント　金属の仕上げ・サビ取りに最適

研磨用ポイントは、仕上げや軽度のバリ取りに最適です。下地を損なうことなく塗料やサビを除去することができます。

型　番	入　数	最大幅	税抜価格：円
516	1	12.7mm	1,400

3.2mm軸

動画でチェック

全ロータリーツール使用可能アクセサリー

酸化アルミ砥石ホイール　バリ取りサビ取り・一般的な研削

※#402マンドレルを使用してください。

酸化アルミ砥石ホイールはバリ取りやサビ取り、その他の一般的な研削に使用します。

型　番	入　数	外　径	税抜価格：円
EZ541GR	2	38.1mm	1,600
541	1	22.2mm	650

3.2mm軸

動画でチェック

全ロータリーツール使用可能アクセサリー

酸化アルミ砥石　刃付け・バリ取り・一般的な研削

酸化アルミ砥石は金属、鋳鉄、溶接ジョイント、リベット、サビに使用します。ほとんどの素材に対する刃付け、バリ取り、一般的な研削に最適です。

415

ドレッシングストーン

酸化アルミ砥石をシェープするのに使用します。

型　番	入　数	最大幅	税抜価格：円
911	1	11.1mm	650
932	1	9.5mm	650
941	1	15.9mm	650
945	1	4.8mm	650
952	1	9.5mm	650
953 N	2	6.4mm	850
971	1	15.9mm	650
997	1	3.2mm	650
8153	1	4.8mm	550
8175	1	9.5mm	550
8193	1	15.9mm	550
8215	1	25.4mm	550
415	1	—	650

3.2mm軸

動画でチェック

全ロータリーツール使用可能アクセサリー



シリコンカーバイド砥石　石・ガラス・非鉄金属の研削

シリコンカーバイド砥石は石やガラス、セラミック、磁器、非鉄金属用に設計されています。

型　番	入　数	最大幅	税抜価格：円
83142	1	7.1mm	550
83322	1	3.2mm	550
83702	1	3.2mm	550
84922 N1	2	4.8mm	850
85422	1	19.8mm	550
85602	1	10.3mm	550
85622 N1	1	12.7mm	550

3.2mm軸

動画でチェック

全ロータリーツール使用可能アクセサリー