金属ブラシ カップ
Wire Brushes (Cup)

詳しい説明 For further information ページ Page 323 ~ 326

適合素材 Applicable Materials: セラミックス・ガラス Ceramics / Glass; 工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel; 樹脂・ゴム Resin / Rubber; 超硬合金・サーメット Carbide / Cermet; 一般鋼・ステンレス General Steel / Stainless Steel; アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines: エアーグラインダー Air Grinder; ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill; スピンドル Machine Tools Attachment; 両頭グラインダー Bench Grinder; ハンド Hand Use; 自動機ロボット Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces ●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

M1024 M1024 M2124 M112 M212 M212L M112D M112 HS M112 HS M112S M212D KO M212D M212 RA M212 RAS M212A M112 RAA M112 RAA M112 RA RC212 RC212 RC212 UV RS210 US21

スチール（硬鋼線） Hard Steel Wire — Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC4312

1Pack 10 Pieces — 8,000 r.p.m — Wire Size φ0.1mm

1Pack 3 Pieces — 6,000 r.p.m / 3,000 r.p.m — Wire Size φ0.15mm

φ2.34	—	FC4301 L 47.0mm	φ2.34	—	—
φ3.0	FC4311	★FC4312 L 51.0mm	φ3.0	FC4313	FC4314

真鍮 Brass Wire — Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC4342

1Pack 10 Pieces — 8,000 r.p.m — Wire Size φ0.1mm

1Pack 3 Pieces — 6,000 r.p.m / 3,000 r.p.m — Wire Size φ0.15mm

φ2.34	—	FC4331 L 47.0mm	φ2.34	—	—
φ3.0	FC4341	★FC4342 L 50.0mm	φ3.0	FC4343	FC4344

ステンレス Stainless Steel Wire — Shank ⌀2.34／⌀3.0

★FC4372

1Pack 10 Pieces — 8,000 r.p.m — Wire Size φ0.1mm

1Pack 3 Pieces — 6,000 r.p.m / 3,000 r.p.m — Wire Size φ0.15mm

φ2.34	—	FC4361 L 47.0mm	φ2.34	—	—
φ3.0	FC4371	★FC4372 L 50.0mm	φ3.0	FC4373	FC4374

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

特徴 Features

- 耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途にご使用いただけるブラシです。
  Suitable for use in wide range due to great heat resistance, abrasion resistance and durability.
- 様々な線径を用意しました。
  Various sizes of wire diameter are available.

新製品

関連製品 Related Products

セット工具 Tool Sets ページ Page 577・579・581・601・602
スリーブコレット Sleeve Collet ページ Page 446

1Pack 1 Piece スチール（硬鋼線） Hard Steel Wire — Shank ⌀6.0

★FC4401

3,000 r.p.m — Wire Size φ0.15mm / Wire Size φ0.3mm

★FC4401 FC4402 NEW FC4411 FC4412

1Pack 1 Piece 真鍮 Brass Wire — Shank ⌀6.0

★FC4431

3,000 r.p.m — Wire Size φ0.15mm



★FC4431 FC4432

1Pack 1 Piece ステンレス Stainless Steel Wire — Shank ⌀6.0

★FC4461

3,000 r.p.m — Wire Size φ0.15mm

★FC4461 FC4462

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さいし。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hesitate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.