ホールブラシ
Hole Brushes



詳しい説明 For further information ページ Page 323 ~ 326

適合素材 Applicable Materials
セラミックス・ガラス Ceramics / Glass
工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel
樹脂・ゴム Resin / Rubber
超硬合金・サーメット Carbide / Cermet
一般鋼・ステンレス General Steel / Stainless Steel
アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines
エアーグラインダー Air Grinder
ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill
スピンドル Machine Tools Attachment
両頭グラインダー Bench Grinder
ハンド Hand Use
自動機ロボット Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces
●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

V112/H M112/H M212/H M112 M212 M212L M112L V112 HS R112 HS M112S M212 HS M212 RA M212 FAD M212A M112 GRA M112 GRAD R112 EA R112 REA M212 LRA M212 LGA

1 Pack 1 Piece トライアングル ハードタイプ Triangle Hard Type — Shank ⌀ 6.0

1,200 r.p.m

★FD2302

材料:ねじり三角硬鋼線
Wire Material:Twisted Triangle Hard Steel Wire

FD2301 ★FD2302 FD2303

1 Pack 1 Piece ストレート ソフトタイプ Straight Soft Type — Shank ⌀ 6.0

1,200 r.p.m
Wire Size ⌀0.2mm

★FD2311



★FD2311 FD2312 FD2313

ロープソフトタイプ Rope Soft Type — 1 Pack 1 Piece — Shank ⌀ 3.0

1,200 r.p.m

★FD2324

材料:ステンレスロープ
Wire Material:Stainless Steel Rope



FD2321 FD2322 FD2323

1 Pack 1 Piece — Shank ⌀ 6.0

1,200 r.p.m



★FD2324 FD2325

(!) 安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

特徴 Features

●穴口元エッジ、穴内周面、交差穴のバリ取り、面取りに最適なブラシです。
Suitable for deburring and chamfering on edge of hole mouth, surface of cylinder and intersecting hole.

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さいし、/都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hesitate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.