

家周りのお掃除に バルブ式自吸で簡単に溜め水を利用できる



作業シーンに合わせて吐出圧力を
本体側で調節、低压にすれば音も静か

高圧ホース
10m

簡単自吸
**バルブ式
自吸**

溜め水が使えて経済的



エア抜きバルブで
簡単・確実に自吸できる



作業中にガンをサッと
置ける仮置きスタンド



収納時はハンドルを
折りたためる



移動が楽な
大型ハンドル&大型車輪




5mの電源コードも
スッキリ収納

商品仕様

モデル	AJP-1700VGQ
電源	AC 100V 50/60Hz
定格電流	15A
消費電力	1,450W
最大許容圧力 ^{※1}	11MPa
最大吐出水量 ^{※2}	6.7L/min
許容水温	40℃以下
給水方式	水道 / 自吸
吸い上げ高さ	1m
本体寸法(長さ×幅×高さ)	304mm×318mm×840(668) ^{※3} mm
コード長さ	5m
質量	8.4kg
絶縁方式	二重絶縁
付属品	・ガン ・高圧ホース 10m ・吸水ホース 3m ・洗剤噴射ノズル ・ワンタッチジョイント ・吸水コネクター(本体取付) ・バリアブルノズルランス ・ターボノズルランス ・ホースバンド ・ノズルクリーナーピン ・自吸フィルター ・エア抜きホース 3m ・自吸ホース(ストレーナー付)

※1 最大許容圧力…ポンプの能力の限界圧力 ※2 最大吐出水量…ポンプが吐出できる最大の水量
 ※3 ()内の数値はハンドル折りたたみ時の高さです。



シーンで使い分けられる
2種類のノズル付

バルブ式
自吸

高圧洗浄機
AJP-1700VGQ

希望小売価格 58,000円(税別)
(699751A)



4 960673 683756



最大許容圧力
11 MPa
最大吐出水量
6.7 L/min

別販売品

作業用途がグンと広がります

記載価格に消費税は含まれておりません。 ※その他のアクセサリは電動工具総合カタログをご覧ください。

高圧回転クリーナー

付属パイプ(74cm)は延長パイプとしても使用できます。

コードNo.	価格(円)
6710067	7,700

小型高圧回転クリーナー

コードNo.	価格(円)
6710217	4,000

高圧フロアクリーナー

コードNo.	価格(円)
6710077	7,700

ターボガード

工具レスで着脱できる

コードNo.	価格(円)
6710107	3,300

回転ブラシ
(ヘッド角可変タイプ)

コードNo.	価格(円)
6710047	5,500

洗浄ブラシ

コードNo.	価格(円)
6710017	1,650

洗浄ブラシ(横型)

コードNo.	価格(円)
6710037	2,750

フレキシブルランス
(バリアブルノズル付)

コードNo.	価格(円)
3710267	6,000

アンダーボディスプレーランス

コードNo.	価格(円)
3710217	4,950

延長パイプ
(91/128/165cm)

コードNo.	価格(円)
6710027	6,600

パイプクリーニングキット

コードNo.	価格(円)
(ソフト 7.5m) 6710137	8,580
(プロ仕様 15m) 6710087	22,000

パイプクリーニングキット(スズランノズル付・プロ仕様)

コードNo.	価格(円)
(10m) 6710207	27,000
(15m) 6710177	29,000

泡ノズル

コードNo.	価格(円)
6710127	2,750

バリアブル泡ノズル

コードNo.	価格(円)
6710257	6,000

延長高圧ホース(8m)

コードNo.	価格(円)
6710117	7,150

ねじれ防止ジョイント

コードNo.	価格(円)
6710097	6,050

延長コード(10m)

コードNo.	価格(円)
6077147	3,300

自吸キット
(バルブ式)

コードNo.	価格(円)
6710197	7,500

多目的洗剤(500mL)

コードNo.	価格(円)
6710157	1,320

撥水剤入りカーシャンプー(500mL)

コードNo.	価格(円)
6710237	1,400

外壁用コケ発生防止剤(500mL)

コードNo.	価格(円)
6710247	1,400

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。



ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格がご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年10月現在のものです。

K21JE