



水冷式空調機用スライム洗浄剤

エコグリーンOH30・エコグリーンOH06

特 長

- 主成分の過酸化水素は分解されると水と酸素になります。分解した酸素がスライムの剥離を行うと同時に酸素による除菌作用も期待できます。
- 近年問題になっているレジオネラ菌対策にもまずスライム洗浄が必要です。発生要因になるスライムを除去することで寄生するアメーバ等の発生が抑えられます。

用 途

- 空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄・除去 【業務用】

使 用 方 法

※作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

- ①ピット内に土砂・汚物等が多い場合は洗浄前に除去し、ピット内の水を本品投入量以上に排水してください。
- ②機器中の保有水量に対し本品を徐々に投入してください。
※急いで一度に本品を投入すると、エアールをかんで空回りします。徐々に本品を投入してください。
- ③洗浄液を15～30分間循環させてください。
- ④洗浄後、中和処理の必要はありません。専用の排水口より放出し、条例や法令に従い処理を行ってください。
- ⑤系内に洗浄液が残留している場合がありますので、20～30分間清水で強制排水してください。
- ⑥洗浄後は、総合コントロール剤「ノアイトレジ30」（カセットタイプ）、「ノアイトスーパー100L」（自動注入タイプ）を使用するとスライムの発生を抑制できます。

標準使用量

※角型クーリングタワーの場合、保有水量が多いため2～5割増しで計算してください。

冷凍(RT)	10	20	30	50	60	80	100	200	300
保有水量(L)	130	270	400	650	820	1050	1300	2600	3900
OH30(本)	1	1	2	3	4	5	6	13	20
OH06(本)	3	6	10	16	20	26	32	65	98

製 品 情 報

製品名	製品コード	管理No.	JANコード	荷姿
エコグリーンOH30	1393	NA02	4979782013934	20kg/ボトル
エコグリーンOH06	2201	NA09	4979782022011	20kg/ボトル



医薬用外劇物
過酸化水素 30%

※ここに明示された以外の詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。



横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本 社／横浜市西区南浅間町 1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)

大 阪 支 店／TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋営業所／TEL (052) 855-2231 (代)

札幌営業所／TEL (011) 873-4861 (代) 福岡営業所／TEL (092) 687-5566 (代)

仙台営業所／TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは

YOKOHAMA OILS & FATS INDUSTRY CO., LTD.