

定　格		15 A 125 V
適合法規		電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格		JIS C 8303（配線用差込接続器）に適合
適用電線	電源・接地端子配線	600 Vビニル絶縁電線（IV），600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF） 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線，600 Vポリエチレンケーブル φ1．6 mm，φ2 mm Cu単線専用
	アースターミナル接続	1．25 mm²～2 mm²（コードおよびIVより線），φ1．6mm Cu単線 単線とより線を同時に使用しないでください

番号	構成要素	材料	色彩	処理
6	座金	黄銅板（t1．4）		
5	端子ねじ	黄銅線（φ4）		
4	取付枠	亜鉛鋼板（t1．2）		
3	扉	ポリプロピレン	ミルキーホワイト	
2	カバー	ユリア	ミルキーホワイト	
1	ボディ	ユリア	グリーン	

商品仕様図

品番	WN1131	改	8
品名	フルカラー埋込 アースターミナル付接地コンセント（フラット型）		

パナソニック株式会社

（JIS A-4）　単位mm　第三角法　（HKC0410，D01，27，120101）