

露出配線用ノックアウト
16（幅）×8（高さ）　2ヶ所
16（幅）×8（高さ）＋20（幅）×8（高さ）<ダブルノックアウト>　2ヶ所
12（幅）×8（高さ）　6ヶ所

注記　1.③取付枠は90°回転させて取り付けることができます

耐熱性	70℃　1時間
使用場所	屋内
使用周囲温度範囲	−10℃～＋40℃

番号	構成要素	材料	色彩	処理
3	取付枠	亜鉛鋼板（t1.2）		
2	化粧プレート	ABS樹脂	ミルキーホワイト	
1	プレート枠	ABS樹脂	ミルキーホワイト	

商品仕様図

品番	WN8060W	改	7
品名	フルカラーモダン腰高丸型カバープレート（取付枠付）（ミルキーホワイト）		

パナソニック株式会社

（JIS A−4）　単位mm　第三角法　（HKC0410，D01，27，120101）