



内部回路図

定　格	AC100V　500VA　　白熱灯専用
適合法規	電気用品安全法（電気用品）
認証マーク	JET
取付方法	ボックス取付　JIS C 8340に基くスイッチボックスに適合　（取付寸法83.5±0.4）
	パネル取付　　パネルはさみ金具使用. WN3990K（3~10mm厚）WN3993（7~18mm厚）
適用電線	600Vビニル絶縁電線（IV），600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF）， 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Ø1.6，Ø2　Cu単線専用

番号	構成要素	材料	色彩	処理
7	ほたるスイッチC（WN5052）	――――		
6	取付枠	鋼板		亜鉛めっき クロメート処理
5	放熱板	銅板		
4	つまみ	ABS樹脂	ミルキーホワイト	
3	端子カバー	PBT樹脂	黒	
2	カバー	ABS樹脂	ミルキーホワイト	
1	ボディ	メラミンフェノール樹脂	グリーン	

商品仕様図

品番	WN576259	改	4
品名	フルカラームードスイッチC（3路・片切両用） （白熱灯ライトコントロール）（スライド式）（500W）		

パナソニック株式会社

（JIS A-4）　単位mm　第三角法　　（HKC0410，D01，27，120101）