	極数	A	B	重量(g)
EA940DM－12	2	47	37	45
EA940DM－13	3	59	49	55
EA940DM－14	4	71	61	70
EA940DM－18	8	119	109	125

（組端子台）

絶縁電圧	250V
適合電線と 最大電流 （圧着接続の場合）	1.25mm^2－15A 2mm^2－20A ※3.5mm^2－30A ※5.5mm^2－40A （※印は圧着端子がJIS規格外）
端子ねじ	M4×10 ⊕ セルフアップ
締付トルク	1.4～1.8N·m
難燃グレード	UL94HB





■標準使用状態
　周囲温度：−20～+55℃（氷結・結露のなきこと）
　相対湿度：45～85%
■温度上昇　導電金具の温度上昇値　40℃以下
■絶縁抵抗
　各充電部相互間及び各充電部と取付金属板の間　100MΩ以上
■商用周波耐電圧
　定格250V品：2000V　1分間
　定格600V品：2500V　1分間
■インパルス耐電圧　6000V
■ターミナルユニット材質　フェノール（黒）
■準拠規格　JIS2811（工業用端子台）
※全機種カバー、記名シールが付属しております



適合圧着端子
1.25−4，　2−4，
3.5−4，　5.5−4