TWG2PA

2分配器(全電通型)

固定用アタッチメント付

2602 MHz

テレビ電波を2つに分ける

ケース材質/
ABS樹脂(ケースはUV-PET社(リナイ)の商品)
商品改善のため仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

NIPPON ANTENNA

TWG2PA

2分配器

地上 DIGITAL | BS DIGITAL | 110°CS DIGITAL | UHF/VHF アナログ | CATV ケーブルテレビ

安全上のご注意

⚠警告

- 本品の無改造および無線機器の使用を行なわないでください。
- テレビに接続されている同軸ケーブルは、テレビ受信以外に使用されないようご注意ください。
- 屋外配線に使用されている同軸ケーブルを直接屋内に引き込まないでください。火災・感電などの原因となります。
- 雷が鳴っている間は、同軸ケーブルなどに触れないでください。感電の原因となります。
- 雷鳴中、つながらないようご注意してください。

⚠注意

- 本品を直接落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本品の周辺温度が40度以下で使用してください。

◎ 仕様

使用周波数(MHz)	分配損失(dB)
CS (2150~2602)	9.0
CS (1336~2150)	5.5
BS (770~1336)	4.8
UHF (222~770)	4.3
VHF FM/HF (10~222)	4.0

外形寸法(mm) 約74(H)×86(D)×28(D)
付属品/固定用アタッチメント1個

使用上のご注意

- 本品を直接落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本品の周辺温度が40度以下で使用してください。
- 本品は屋内用です。屋外では使用できません。

固定用アタッチメントの取り付け方

固定用アタッチメントの爪を外し、本品背面の溝に合わせ、はめ込んでください。

固定用アタッチメントの取り外し方

固定用アタッチメントを矢印の方向に押しながら、本品を引き抜いてください。

TWG2PA

分配器

デジタル放送 地上/BS/CS対応

JEITA

- 使用可能な放送
  - 地上デジタル
  - 110°CSデジタル
  - BSデジタル
  - スカパー!
  - BS
  - UHF/VHF(FM)
  - ケーブルTV
- 2602MHz
  地上デジタル放送などすべてのテレビ放送に対応しています。
- 高シールド構造
  内層ケースにダイカストケースを使用した高シールド構造です。
- 全電通型
  CS・BSアンテナを動作させる電源を全出力端子から入力端子へ通れます。
- F型端子
  入力・出力端子はシールド性のあるF型端子です。

固定のしかた

固定用アタッチメントを取り付けた本品の入力端子に同軸ケーブルを接続し、本品と(市販品)ともにしっかり固定してください。

⚠注意

同軸用アタッチメントは同軸専用です。電源コードの固定には使用できません。

2分配器

TWG2PA

接続例(2分配器)



注意

- スカパー!は分配してもアンテナ1本に対して1系統となります。さらに別の部屋でこちらになる場合は別途アンテナとチューナーが必要です。(共用アンテナは使く)
- マンションなど共用アンテナでは電源ランプが点灯しない場合があります。
- 本品の接続には、F型接続やプラグ付ケーブルをご使用ください。

日本アンテナ株式会社
本社/〒116-8561東京都荒川区西尾久7-49-8
☎(03)3893-5221(大代)
ホームページアドレス
http://www.nippon-antenna.co.jp/

パッケージ寸法(mm) 高さ145×幅80×厚み33

T4962736209279

20927

MADE IN CHINA
D712057702

2分配器(全電通型)
固定用アタッチメント付
日本アンテナ
NIPPON ANTENNA
TWG2PA