Nitto

Product Data Sheet

ノンハロ難燃性アセテート布粘着テープ

No.151UL

概　要

難燃性アセテート布基材に、ハロゲンを含まない難燃性アクリル系粘着剤を塗布することで環境を配慮した粘着テープです。

構　成



特　長

・難燃性でハロゲンフリー。(UL-510FR認定、File　No.E64170.)
・手切れ性が良好。
・柔軟性にすぐれる。

用　途

薄型テレビ（ＬＣＤ、ＰＤＰ）基板間接続ハーネス結束用

特　性

項目	単位	測定値	試験方法 (測定温度：23℃×50%RH)
総厚(基材厚)	mm	０．224(０．１８)	1/1000mmﾀﾞｲﾔﾙｼｸﾈｽｹﾞｰｼﾞ
粘着力	N/19mm	４．３	被着体：ｽﾃﾝﾚｽ板 剥離角度：180 度 剥離速度：300mm/min
巻戻し力	N/19mm	５．０	剥離速度：300mm/min
引張強さ	N/19mm	１１５	引張速度：300mm/min
伸び	%	２４	引張速度：300mm/min
絶縁破壊電圧	KV	３．３	電極径：6φ 昇圧速度：1kV／秒
耐炎性	—	合格 (File No.E64170)	UL-510FR

お問合せ先　日東シンコー(株)カスタマーサポートセンター　E-Mail　tsc-nsk@nitto.co.jp

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。
ご使用いただく前に、本製品との適合性をご確認の上、ご使用検討お願いいたします。なおこの文書に含まれる内容についての著作権などの権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他の目的外のご使用は固くお断りいたします。
不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。

日東シンコー株式会社