EA947SA-1～-50,SB-1～－30,SC-1～-30

Ver.1.1

[耐油性]フレキシブルケーブル保護管

品番	内径 (mm)	外径 (mm)	曲半径(mm) 繰り返し	曲半径(mm) 固定	長さ	重量 (kg)	メーカー定尺重量
EA947SA-1	15.8	21.1	110	35	1m	0.26	13kg/50m
EA947SA-3					3m	0.78	
EA947SA-5					5m	1.3	
EA947SA-10					10m	2.6	
EA947SA-50					50m	13.0	
EA947SB-1	20.8	26.5	140	40	1m	0.37	11kg/30m
EA947SB-3					3m	1.1	
EA947SB-5					5m	1.83	
EA947SB-10					10m	3.67	
EA947SB-30					30m	11.0	
EA947SC-1	26.4	33.2	180	70	1m	0.53	16kg/30m
EA947SC-3					3m	1.6	
EA947SC-5					5m	2.67	
EA947SC-10					10m	5.33	
EA947SC-30					30m	16.0	

- 材　質　・・・　スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに耐油性に優れたビニールをコーティング
- 耐油性
- 用　途　・・・　工場の機械回り等
- 使用温度範囲・・ -33℃～63℃

●適合表

ケーブル保護管	呼び	コネクター
EA947SA-1～-50	1/2”	EA947SD～SM-4
EA947SB-1～-30	3/4”	EA947SD～SM-6
EA947SC-1～-30	1″	EA947SD～SM-8

組合せ使用例

EA947SE-4～-8

EA947SJ-4～-8,
EA947SK-4～-8

24.Sep.