ストレートパイプコネクタ（薄鋼用）

W-PCC TYPE

RoHS対応／防水



- KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するためのストレートコネクタです
- 本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております

※ 接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

	呼　び	接続フレキ	接続電線管サイズ	型　　番	最小内径（㎜）	最大外径（㎜）	取付ネジ長（㎜）	全長（㎜）	重量（g/個）	入数／袋
	1/4	10	C19	W-PCC-10-19	9	30	15.5	34	50	10
	3/8	12	C19	W-PCC-12-19	11	30	15.5	36	50	10
EA947SJ-4	1/2	16	C19	W-PCC-19	14.5	36	15.5	39	80	10
EA947SJ-6	3/4	22	C25	W-PCC-25	19.5	43	15.5	39	110	10
EA947SJ-8	1	28	C31	W-PCC-31	25.5	51	18.5	47	170	10
	1-1/4	36	C39	W-PCC-39	33	60	21	52	220	10
	1-1/2	42	C51	W-PCC-51	38	64	23	55	255	10
	2	54	C63	W-PCC-63	47.5	77	24	58	350	9
	2-1/2	70	C75	W-PCC-75	61	93	25	66	535	4