EA947SJ-4～-8、SK-4～-8

ストレートコネクター

Ver.1.1



●材質・・・亜鉛ダイカスト製
（亜鉛電気メッキ処理）

●仕様・・・SJ-4～-8：薄鋼用
SK-4～-8：厚鋼用

品番	ねじサイズ	サイズ(mm)				重量
		内径	外径	取付ねじ長	全長	
EA947SJ-4	CTC19	14.5	36.0	12	39	80g
EA947SJ-6	CTC25	19.5	43.0	14	39	110g
EA947SJ-8	CTC31	25.5	51.0	16	47	170g
EA947SK-4	CTG16	14.5	36.0	12	39	80g
EA947SK-6	CTG22	19.5	43.0	14	39	100g
EA947SK-8	CTG28	25.5	51.0	16	47	160g

●用途・・・フレキチューブを電線管に接続するストレートコネクター

●適合フレキチューブ・・・
EA947SA-1～-50,SB-1～-50,SC-1～-50

組合せ使用例

●適合表

コネクター	呼び	ケーブル保護管
EA947SJ-4,SK-4	1/2”	EA947SA-1～-50
EA947SJ-6,SK-6	3/4”	EA947SB-1～-50
EA947SJ-8,SK-8	1″	EA947SC-1～-50

24.Sep