ラッシングベルト TESAC

ラチェットバックル式

R80

超重荷重用　　58mm幅

■ベルト規格：幅58㎜×厚さ4.4㎜

■使用荷重2t用！！（エンドレス4t）

バックルの寸法（mm）









	型番	固定側	調整側	使用荷重	破断強度	製品重量
E形	R80E　010－070A	1ｍ	7m	2,000kg	80kN	4.2kg
N形	R80N　080－000A	全長8m		4,000kg	160kN	4.0kg
K形	R80K　AF010－AF070A ※金具はナローフック	1ｍ	7m	2,000kg	80kN	5.7kg

※ベルト長は標準以外の長さも製作可能です。　※K型のベルト長は金具を除いた長さになります。

株式会社テザック

大阪市天王寺区東高津町11－9

サムティ上本町ビル10番

TEL（06）6765－2017

FAX（06）6765－2019