Product Number	Material Length Max (mm)	Flat Section SWL (kg)	Flat Section Thickness Min (mm)	Round Section Dia. Max (mm)	Round Section SWL (kg)	Unit Weight (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
EA984CD-51	1500	125	20	250	50	4.5	110	150	76	62	54	150	30	27
EA984CD-52	1500	250	25	300	100	8.5	165	210	90	72	76	200	45	40
EA984CD-53	2000	500	30	400	200	17.5	225	281	106	88	103	243	53	48
EA984CD-54	3000	1000	45	450	400	36.5	325	391	136	103	113	365	59	52
EA984CD-55	3000	2000	70	600	800	79	400	483	186	132	170	526	88	79