ESCO CO., LTD.

ぴったりサイズの小ねじがない…

電気を使わず、手軽に小ねじを切断したい

小ねじ切断後のバリ取りが面倒くさい

現場の声をもとにエスコで商品化！

ESCO オリジナル

鉄・ステンレス対応

[ハンディータイプ] 小ねじカッター

品番 EA545AK-10

価格 8,940 円（税抜）

- ●切断能力…M3・M4・M5・M6（鉄・ステンレス）
- ●全長…225 ㎜　●重量…370 g
- ●本体材質…SK85（カッター部）
- ●使用方法…『挿入面』と印字のある面からねじをねじ込んで長さを調整し、カットします。

※5 ㎜未満の切断、熱処理したねじには使用できません。

出先の現場で大活躍！ メンテナンスの必需品！



適合サイズ

切断後、面取り不要

How to use

使用方法

準備 切断する箇所より「5mm」短く目印を付ける

POINT

写真のねじにはわかりやすい様、水色のテープを貼っています。実際に使用される際はマジックなどでマーキングしてください。

詳しくは 動画 をご覧ください！ Check!

STEP 1 挿入面の適合するねじ穴を確認して下さい

STEP 2 目印が本体に触れるまで挿入面からねじ込みます

※逆から挿入すると抜けなくなります

STEP 3 両手でハンドルを持ち、最後までハンドルをとじます

STEP 4 本体からねじを取り外し完了

適合サイズ



切断後、面取り不要

ギロチン型で力をこめやすい！
バリ取り不要ですぐに使用できる！

置き型タイプで楽々カット！

ESCO オリジナル

[置き型タイプ] 小ねじカッター

品番 EA545AK-1

価格 16,000円（税抜）

- ●サイズ…500×100×140mm
- ●重量…1.26kg
- ●付属品…首下長さゲージ
- ●切断可能小ねじサイズ…
  M3・M4・M5・M6
- ●手動にて小ねじの切断が容易にでき、面取り不要でナットが入ります。
- ●ステンレス製小ねじには使用できません。

詳しくは 動画 をご覧ください！ check!

YouTube で使用過程の動画がご覧いただけます

How to use

使用方法

STEP 1 小ねじを穴に入れます

STEP 2 付属のゲージで首下長さを決め、ドライバーで調整します

STEP 3 レバーを下ろし、小ねじを切断します

ESCO 株式会社エスコ
〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL：06-6532-6226 FAX：06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL：esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式
X/ YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ！

※表示価格の有効期限は2025年12月末日までとなります。