品番：EA100CF-1

品名：冷媒ガス回収機

販売価格	214,200円（税抜）／ 235,620円（税込）			
カタログ価格	214,200円（税抜）／235,620円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/03 06:09現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0032ページ			







仕様

メーカー	FUSO	型番	G5Twin-musashi II
回収能力(R22)	230g/分(JIS B8629-2008による)	適用冷媒	R12・R22・R32・R1234yf・R134a・R40
ボンベ	FC-3	電源	AC100V(50/60Hz)
サイズ	398(W)×242(D)×258(H)mm	重量	13.4kg
コンプレッサー	1/2HP(375W)オイルレス	回収装置側	ブラッドハリソン社(穴3個)
付属品	1/4フレアボールバルブ付強力チャージングホース(1.5m)、ホースアダプタ5/16”Fメス×1/4”Fオス、ドライヤフィルタ、ドライヤフィルタ取付ホース	用途	フロンガス回収
材質	銅管・ABS樹脂	回収方式	圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式
機能	液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制 パージ機能付	騒音値	80db
過充填防止機構	フロートセンサ方式、3ピンタイプ		
小型で軽量なのに230g/分の回収能力			
フロン法大型機器回収登録適合品			
負担のかからない完全な水平、左右対称型コンプレッサーなので、起動時や運転中も安心して回収作業が行えます。			

375W（1/2HP）小型モーターでハイパワー、驚きの回収能力（230g/min）を実現。
コンデンサ経路の変更と内部配管のサイズUPにより、回収能力を大幅に向上させました。
10枚ブレードの大風量冷却ファンに独自のクラッチシステムを搭載し、大量の液冷媒吸引時にも安定した運転を可能にします。
切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。
φ60㎜の大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。
45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.