# 品番：EA101TS-2

# 品名：[R32・R410A]ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ式ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｷｯﾄ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 69,400円（税抜）／ 76,340円（税込） | | |
| カタログ価格 | 69,400円（税抜）／76,340円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：0　（2025/05/05 23:50現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0023ページ | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | ロビネア（ROBINAIR） | 型番 | JA-5520RDM |
| 圧力範囲（MPa） | 連成計：−0.001～5.0<br>圧力計：−0.001～5.0 | 仕様 | 92cmホース×3本（ケース付） |
| ゲージ径 | φ50mm | チャージホース | 92cm×3本 |
| 電源 | CR2450コイン電池×1個（付属） | 適用冷媒 | R32・R410A |
| ゲージ取付ねじ | 1/8”NPT | 最小メモリ | 0.001 |
| サイズ | マニホールド：27×17×12mm | | |
| サイトグラス付 | | | |
| ゼロ調整機能付 | | | |
| ボールバルブ式のため、90°開閉でバルブ操作が行えます。 | | | |
| 注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.