品番：EA109AD-6

品名：3/4"(19.05mm) 軸付パイプ内面ブラシ

販売価格	1,180円（税抜）／ 1,298円（税込）		
カタログ価格	1,180円（税抜）／1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫：7　（2025/07/13 15:32現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0076ページ		



シングルステムで、曲げ加工しやすいです

仕様

材質	ステンレス	シャンク	1/4”六角シャンク
コードレスドライバードリルで使用できます。			
全長	80mm		
ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。			
電動ドライバードリルで使用できます。			
軸径	6.5mm	ブラシ長	28mm
軸付パイプ内面ブラシ			
適合パイプ径	冷媒間:3/4”(19.05) 給湯管:5/8”		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.