

# EA127B(サンドブラस्टینگガン) 取扱い説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品を安全にご使用頂くためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

- 特長  
・本商品は車体やフレームなど一定の面積に対して砂を吹き付ける作業に適した工具です。さび取や塗装はがしにご利用ください。  
エア量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。  
・本商品はリサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
- 仕様  
・エア消費量…150L/min  
・重量…1.2kg(本体のみ)  
・全長…300mm  
・吸入口…R1/4”  
・使用圧力…0.6~0.8MPa

## ● 各部名称



## ● 使用方法

- ・本体につながっているアルミカップのふたを外し、アルミカップに砂を適量入れます。
- ・回収バッグ、リサイクルノズルが本体に装着されている事を確認します。
- ・砂の入ったアルミカップを本体に取り付けます。
- ・リサイクルノズルを対象物にぴたりとつけて、レバーを押します。  
(リサイクルノズルと対象物に少しでも隙間があると砂がこぼれます。)
- ・回収バッグに砂がたまりすぎますとずり落ちる可能性がありますので、一旦作業を中止して、回収バッグの砂を取り除いてください。

## ● 安全について

**・ご使用中、かなりの粉塵等が発生しますので、できる限りの安全防護(安全メガネ、防塵マスクなど)をお勧めします。**


## ● 操作方法

- ・圧力…圧力は必ず0.63MPa以下で使用してください。高すぎると機械の破損になります。
- ・エア…コンプレッサー、配管内のゴミや水分を除去するため、フィルターなどを取り付けてください。


## ● メンテナンス

- ・使用後は水分や汚れを拭き取り乾燥させてください。
- ・使用しないときはコンプレッサーホースから本器を外してください。
- ・使用しない時は本器から回収バッグ、ノズル、アルミカップをはずして乾燥させてください。

- リサイクルノズルはそれぞれ形状が異なっておりますのでいろいろな所に吹き付けることができます。



● 取付け例



**安全上の注意**

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守してください。説明された用途意外の使用は厳禁です。

- ・作業場は充分明るくしてください。
- ・作業場には子供を近づけないでください。
- ・無理な使い方はしないでください。  
作業にあったエアークラスターを使用してください。工具の能力と作業にあった速度、トルクを選んでください。
- ・作業時は作業に適した服装をしてください。  
手袋を使用するときはすべらない手袋を着用してください。
- ・作業時には必ず防塵用ゴーグルを併用してください。  
粉塵の多い所では防塵用マスクも併用してください。
- ・加工物をしっかりと固定し、両手で工具を使用してください。手で加工物を保持すると危険です。
- ・作業工具は注意深く手入れをしてください。  
エアークラスター、接続部、スイッチなどは損傷していないか、その他定期的に点検してください。握り部、スイッチは常に乾かしきれいな状態を保ってください。
- ・次の場合はスイッチを切りエアークラスターを外してください。  
サンド投入時、ノズル交換時。  
作業終了時  
異常を感じたとき。
- ・エアークラスターを運ぶときは、エアークラスターを外してください。  
不用意にスイッチが入ることがあり、危険です。
- ・エアークラスターを使用するときは、取扱い方法、作業方法、回りの状態を把握して、慎重に作業してください。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号  
TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929