

EA127BK(サンドブラastingガン) 取扱説明書

Ver.1.1

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。


- 仕様
 - ・全長…700mm
 - ・サイズ…φ280x700(H)mm
 - ・タンクサイズ…φ280mm
 - ・サンドタンク容量…18.9ℓ
 - ・重量…5.5kg
 - ・ホース…全長2.4m 内径8mm
 - ・適応粒度…#30～#180
 - ・ノズル穴径…5/16" (8mm)
 - ・吸入口…3/8"PT
 - ・使用圧力…0.5～0.62MPa
 - ・使用コンプレッサー…2.2KW
 - ・エアー消費量…480～700ℓ/min

● 各部名称




- 付属品…メッシュふるい
下記、組み立て方図の①


● 組み立て方




①脚(3)、エルボ°
(16)、調整スリーブ°
(15)を
タンクに接続して
下さい。



②脚(3)を三角形の
ブラケットに接続して
下さい。



③3本の脚に
可動キャスターを
接続して下さい。



④サクションガン、
サクションホースを
接続する為
にエルボ(16)に
サクションホースを
挿入してネジで
締めて下さい。



警告

- ・保護具を使用して下さい。
(研磨に抵抗力がある衣服、安全靴、皮手袋、防音保護具、ヘルメット、安全めがね)
- ・ブラストサンドの充填や、メンテナンスを行う時は、必ずエアラインをカットしていることを確認してください。
- ・ブラスト作業中は子供及び、第三者を近づけさせないでください。
- ・ブラストする為に粒度のあった研磨材を使用して下さい。
- ・防塵マスクを必ず装着し、換気を良くして作業してください。
- ・研磨する部分のみノズルを向けて下さい。
- ・破損が見受けられる商品でブラストしないで下さい。
- ・火災の危険がありますので、可燃物のそばで作業しないでください。
- ・取扱説明書を十分注意してお読みください。


● 操作方法

- ・圧 力…圧力は必ず0.5～0.62MPa以下で使用してください。高すぎると機械の破損になります。
- ・エア…コンプレッサー、配管内のゴミや水分を除去するため、フィルターなどを取り付けてください。

● メンテナンス

- ・使用後は水分や汚れを拭き取り乾燥させてください。
- ・使用しない時はコンプレッサーホースから本器を外してください。

● 取り付け例



安全上の注意

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守してください。
説明された用途以外の使用は厳禁です。

- ・作業場の照明は充分明るくしてください。
- ・作業場には子供を近づけないでください。
- ・無理な使い方はしないでください。作業にあったエア工具を使用してください。
工具の能力と作業にあった速度、トルクを選んでください。
- ・作業時は作業に適した服装をしてください。だぶついた作業服、ネクタイ、ネックレスなどの装身具類は回転部に巻き込まれます。長い髪も危険ですので帽子をかぶるようにしてください。手袋を使用するときは、巻き込まれないような品で、すべらない手袋を着用してください。
- ・作業時には必ず防塵用ゴーグルを併用してください。粉塵の多い所では防塵用マスクも併用してください。
- ・加工物をしっかりと固定し、両手で工具を使用してください。手で加工物を保持すると危険です。
- ・作業工具は注意深く手入れをしてください。エアホース、接続部、スイッチなどは損傷していないか、その他定期的に点検してください。握り部、スイッチは常に乾かし、きれいな状態を保ってください。
- ・次の場合はスイッチを切りエアホースを外してください。
 - ① ブラストサンドの充填、交換
 - ② 作業終了時
 - ③ 異常を感じたとき
- ・エア工具を運ぶときは、エアホースを外してください。不用意にスイッチが入ることがあり、危険です。
- ・エア工具を使用するときは、取り扱い方法、作業方法、周りの状態を把握して、慎重に作業してください。
- ・作業前には、可動部の位置、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に、異常、損傷がないか確認してください。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929

24.Nov.